



HWX011HSA

**Motore carica molle 24V AC 50/60Hz (MO) per interruttore hw+ HW2/4/6**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	8,20 A
-------------------	--------

**Condizioni di impiego**

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale Ui	450 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Tensione di comando AC	24 - 24 V

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Funzioni**

Con funzione auto-reset	No
-------------------------	----

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si