



Hwx714hsa

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

1 A

Tensión

Tipo de alimentación de tensión

CC

Tensión asignada de aislamiento Ui

450 V

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)

6000 V

Tensión circuito de mando en CC

200 - 250 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-20 - 70 °C

Funciones

Con función de reinicio automático

No

Sostenibilidad

Sin halógenos

Sí

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí