




HWX714HSA

Motoriz. (MO) 200-250V DC HW2/4

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	1 A
------------------	-----

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)
Tensão nominal de isolamento Ui	450 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V
Tensão de comando DC	200 - 250 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C
------------------------------	-------------

Funções

Com função de reposição automática	Não
------------------------------------	-----

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim