



Hwx012hsa

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

4,20 A

##### Tensión

Tipo de alimentación de tensión

CA

Tensión asignada de aislamiento Ui

450 V

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)

6000 V

Tensión circuito de mando en AC

48 - 48 V

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-20 - 70 °C

##### Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

##### Funciones

Con función de reinicio automático

No

##### Sostenibilidad

Sin halógenos

Sí

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí