



HWX711HSA

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	8,20 A
----------------------------	--------

**Tensión**

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión asignada de aislamiento Ui	450 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Tensión circuito de mando en DC	24 - 24 V

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-20 - 70 °C
-------------------------------	-------------

**Funciones**

Con función de reinicio automático	No
------------------------------------	----

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí