



HWX711HSA

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	8,20 A
----------------------------	--------

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión asignada de aislamiento Ui	450 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Tensión circuito de mando en CC	24 - 24 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Funciones

Con función de reinicio automático	No
------------------------------------	----

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH – libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí