



HWX711HSA

ACB HW2/4 Napęd silnikowy 24V DC HW2/4 (MO)

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	8,20 A
-----------------	--------

Napięcie

Typ napięcia zasilania	DC
Napięcie znamionowe izolacji U_i	450 V
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	6000 V
Napięcie sterowania DC	24 - 24 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Funkcje

Z funkcją autoresetu	Nie
----------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak