




HWX016HSA

Motoriz. (MO) 415-450V AC HW2/4

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	0,50 A
------------------	--------

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal de isolamento Ui	450 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V
Tensão de comando AC	415 - 450 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Funções

Com função de reposição automática	Não
------------------------------------	-----

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim