



HWX713HSA

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	2,30 A
----------------------------	--------

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión asignada de aislamiento U_i	450 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp})	6000 V
Tensión circuito de mando en DC	100 - 130 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Funciones

Con función de reinicio automático	No
------------------------------------	----

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí