



HWX014HSA

**Motordon för automatisk fjäderspänning 200-250V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström 1 A

**Spänning**

Matarspänning AC

Nominell isolationsspänning  $U_i$  450 V

Nominell impulsskyddsspänning  $U_{imp}$  6000 V

Styrspänning AC 200 - 250 V

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -20 - 70 °C

**Frekvens**

Frekvens 50 - 60 Hz

**Funktioner**

Med automatisk återställningsfunktion Nej

**Hållbarhet**

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja