



B03041



BIS 660 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO

Caratteristiche tecniche

Serie

Profondità	130 mm
Larghezza	130 mm
Altezza d'installazione	0,0 - 0,66 m
Regolazione altezza	0 mm
Larghezza coperchio	80 mm

Porta / coperchio

Numero di coperchi montabili	1
------------------------------	---

Equipaggiamento

Regolabile	No
------------	----

Cavo

Ingresso cavi Posizione	Sotto
-------------------------	-------

Installazione, montaggio

Idoneo per installazione a pavimento	Si
--------------------------------------	----

Materiali

Materiale	Alluminio
Trattamento	Verniciato
Colore	Alluminio

Configurazione

Numero di lati per l'installazione	Doppio lato
------------------------------------	-------------

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

