



Colonna bifacciale porta apparecchi in alluminio opaco BIS 1500 AO

Caratteristiche tecniche

Serie

Profondità	130 mm
Larghezza	130 mm
Altezza d'installazione	2,7 - 3,7 m
Regolazione altezza	0 mm
Larghezza coperchio	80 mm

Porta / coperchio

Numero di coperchi montabili	1
------------------------------	---

Equipaggiamento

Regolabile	Sì
------------	----

Cavo

Posizione del passacavo	Sotto
-------------------------	-------

Installazione, montaggio

Idoneo per installazione a pavimento	Sì
--------------------------------------	----

Materiali

Materiale	Alluminio
Trattamento	Verniciato
Colore	Alluminio

Configurazione

Numero di lati per l'installazione	Doppio lato
------------------------------------	-------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

