



BIS 1500 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO

Caratteristiche tecniche

Serie

Profondità	130 mm
Larghezza	130 mm
Altezza d'installazione	2,7 - 3,7 m
Regolazione altezza	0 mm
Larghezza coperchio	80 mm



Porta / coperchio

Numero di coperchi montabili	1
------------------------------	---

Equipaggiamento

Regolabile	Si
------------	----

Cavo

Ingresso cavi Posizione	Sotto
-------------------------	-------

Installazione, montaggio

Idoneo per installazione a pavimento	Si
--------------------------------------	----

Materiali

Materiale	Alluminio
Trattamento	Verniciato
Colore	Alluminio

Configurazione

Numero di lati per l'installazione	Doppio lato
------------------------------------	-------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

