



BIS 2700 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO

Caratteristiche tecniche

Serie

Profondità	130 mm
Larghezza	130 mm
Altezza d'installazione	2,7 - 3,7 m
Regolazione altezza	1000 mm
Larghezza coperchio	80 mm

Porta / coperchio

Numero di coperchi montabili	1
------------------------------	---

Equipaggiamento

Regolabile	Sì
------------	----

Cavo

Ingresso cavi Posizione	Lato superiore
-------------------------	----------------

Installazione, montaggio

Idoneo per installazione a pavimento	Sì
--------------------------------------	----

Materiali

Materiale	Alluminio
Trattamento	Verniciato
Colore	Alluminio

Configurazione

Numero di lati per l'installazione	Doppio lato
------------------------------------	-------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

