



Colonna monofacciale porta apparecchi in alluminio opaco UNA 2700 AO

Caratteristiche tecniche

Serie

Profondità	68 mm
Larghezza	110 mm
Altezza d'installazione	2,7 - 3,7 m
Regolazione altezza	1000 mm
Sezione interna	5650 - 5650 mm ²
Forma del polo	Rettangolare
Larghezza coperchio	80 mm

Porta / coperchio

Numero di coperchi montabili	1
------------------------------	---

Equipaggiamento

Regolabile	Sì
------------	----

Cavo

Posizione del passacavo	Lato superiore
-------------------------	----------------

Installazione, montaggio

Idoneo per installazione a pavimento	Sì
--------------------------------------	----

Materiali

Materiale	Alluminio
Trattamento	Verniciato
Colore	Alluminio

Configurazione

Numero di lati per l'installazione	Singolo lato
------------------------------------	--------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

