



**UNA 2700 AO Colonna monofacciale alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Profondità	68 mm
Larghezza	110 mm
Altezza d'installazione	2,7 - 3,7 m
Regolazione altezza	1000 mm
Sezione interna	5650 - 5650 mm <sup>2</sup>
Forma del polo	Rettangolare
Larghezza coperchio	80 mm

**Porta / coperchio**

Numero di coperchi montabili	1
------------------------------	---

**Equipaggiamento**

Regolabile	Si
------------	----

**Cavo**

Ingresso cavi Posizione	Lato superiore
-------------------------	----------------

**Installazione, montaggio**

Idoneo per installazione a pavimento	Si
--------------------------------------	----

**Materiali**

Materiale	Alluminio
Trattamento	Verniciato
Colore	Alluminio

**Configurazione**

Numero di lati per l'installazione	Singolo lato
------------------------------------	--------------

**Sostenibilità**

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

**Illustrazioni | Disegni**

