



B03075



#### BIS 1500 AN Colonna bifacciale alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO

##### Caratteristiche tecniche

###### Serie

Profondità	130 mm
Larghezza	130 mm
Altezza d'installazione	2,7 - 3,7 m
Regolazione altezza	0 mm
Larghezza coperchio	80 mm

###### Porta / coperchio

Numero di coperchi montabili	1
------------------------------	---

###### Equipaggiamento

Regolabile	Si
------------	----

###### Cavo

Ingresso cavi Posizione	Sotto
-------------------------	-------

###### Installazione, montaggio

Idoneo per installazione a pavimento	Si
--------------------------------------	----

###### Materiali

Materiale	Alluminio
Trattamento	Verniciato
Colore	Alluminio

###### Configurazione

Numero di lati per l'installazione	Doppio lato
------------------------------------	-------------

###### Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

##### Illustrazioni | Disegni

