




3315326086

Q.x Gniazdo 3xCinch / S-Video, ant aks, lak

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Cinch S-video
Liczba połączeń	4

Częstotliwość

Częstotliwość wideo	160 MHz
Częstotliwość akustyczna	20 - 20 Hz

Materiały

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Wykończenie powierzchni	Aksamitny
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	38 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	28 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Ekranowany	Tak
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytką nośna/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym