



3315327004

3 x Cinch/S-Video Steckdose K.5 edelstahl, lackiert

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Cinch S-Video
Anzahl der Anschlüsse	4

Frequenz

Frequenzbereich Video	160 MHz
Tonfrequenz	20 - 20 Hz

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff Edelstahl
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	38 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Geschirmt	Ja
Mit Staubschutz	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Auslass	Mit Geradeauslass
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Tragplatte/Tragring	Mit Tragring

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja