




3315321404



B.Kwadrat/B.7 Gniazdo 3xCinch / S-Video alu

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Cinch S-video
------------------	------------------

Liczba połączeń	4
-----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość wideo	160 MHz
Częstotliwość akustyczna	20 - 20 Hz

Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	38 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	0 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Ekranowany	Tak
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytką nośna/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak