




3315321909



### 3 x Cinch/S-Video Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

#### Technische Eigenschaften

##### Anschluss

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Cinch<br>S-Video |
| Anzahl der Anschlüsse | 4                |

##### Frequenz

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Frequenzbereich Video | 160 MHz    |
| Tonfrequenz           | 20 - 20 Hz |

##### Werkstoff

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | Polarweiß            |
| RAL Nummer | 9010                 |
| Glanzgrad  | Matt                 |
| Werkstoff  | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche | Unbehandelt          |

##### Abmessungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Höhe                        | 71 mm |
| Breite                      | 71 mm |
| Tiefe                       | 38 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 28 mm |

##### Konnektivität

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

##### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Geschirmt       | Ja   |
| Mit Staubschutz | Nein |

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

##### Texte

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Auslass             | Mit Geradeauslass      |
| Beschriftung        | Ohne Beschriftungsfeld |
| Tragplatte/Tragring | Mit Tragring           |

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |