



LVZMS0075

Ampèremètre 75A classe 3 enfichable

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V AC
------------------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur	48 mm
Largeur	48 mm
Profondeur	40 mm

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui