



LF312G

**Zekering CHT 10-12 A Ø 10,3 x 38 mm**

**Technische karakteristieken**

**Zekering**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Kenmerken zekering | gG        |
| AT_FuseSize        | 10.3 x 38 |

**Elektrische Stroom**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 12 A |
|-----------------|------|

**Vermogen**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 1,30 W |
|----------------------------------|--------|

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> AC volgens IEC60898-1 | 120 kA |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Type voeding      | AC          |
| Nominale spanning | 500 - 500 V |

**Architectuur**

|       |   |
|-------|---|
| Curve | C |
|-------|---|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |