



LF312G

**Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC**

**Technické vlastnosti**

**Pojistka**

Charakteristika pojistek	gG
Velikost pojistky	10.3 x 38

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	12 A
Jmenovitá vypínací schopnost I <sub>t</sub> při 500 V AC IEC 60269-2	120 kA

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,30 W
--	--------

**Hlavní elektrické atributy**

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I <sub>cn</sub> AC podle IEC 60898-1	120 kA
--	--------

**Napětí**

Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité napětí	500 - 500 V

**Architektura**

Vypínací charakteristika	C
--------------------------	---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano