




LVZ00EK

Railcontacthaken voor 00 100/185 mm (set à 3 stuks)

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Aandraaimoment	6 - 6 NM
----------------	----------

Afmetingen

Dikte rail	5 - 10 mm
Hoogte	10 mm
Breedte	100 mm
Diepte	190 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Maximum vermogen	630 A

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor vlakke rail
--------------	---------------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja