



LVZVSE

V-Klemme für LV NH1-3, Stahl, mit Einschubhalterung, Verschluss abnehmbar, SET

Technische Eigenschaften

Anschluss

| | |
|--|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 35 - 240 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 35 - 240 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RM) | 35 - 300 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SM) | 50 - 240 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE) | 35 - 300 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SE) | 50 - 300 mm ² |

Installation, Montage

| | |
|----------------------|------------|
| Nominales Drehmoment | 25 - 25 Nm |
|----------------------|------------|

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 49 mm |
| Breite | 33 mm |
| Tiefe | 210 mm |

Kabel

| | |
|-----------------|---------------------|
| Werkstoff Kabel | Kupfer Aluminium |
|-----------------|---------------------|