



LVZVSE

Stalen V-inlegklem max. 300 mm² (set à 3 stuks)

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	35 - 240 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	35 - 240 mm ²
Doorsnede massieve geleider (RM)	35 - 300 mm ²
Doorsnede massieve geleider	50 - 240 mm ²
Doorsnede massieve geleider (RE)	35 - 300 mm ²
Doorsnede massieve geleider (SE)	50 - 300 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	25 - 25 NM
----------------	------------

Afmetingen

Hoogte	49 mm
Breedte	33 mm
Diepte	210 mm

Kabel

Materiaal kabel	Koper Aluminium
-----------------	--------------------