




LVZVSE

Stalen V-inlegklem max. 300 mm² (set à 3 stuks)

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	35 - 240 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	35 - 240 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	35 - 35 NM
----------------	------------

Afmetingen

Hoogte	10 mm
Breedte	130 mm
Diepte	210 mm