



LF325G

Zekering CHT 10-25 A Ø 10,3 x 38 mm

Technische eigenschappen

Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	10.3 x 38

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	2,60 W
----------------------------------	--------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I _{cn} volgens IEC 60898-1	120 kA
---	--------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	500 - 500 V

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	C
-------------------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja