



LF325G

ΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 25A TAX.THΞΕΩΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ασφάλεια

Χαρακτηριστικά ασφάλειας	gG
Μέγεθος ασφάλειας	10.3 x 38

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	25 A
------------------	------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	2,60 W
---	--------

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος I_{cn} AC σύμφωνα με το IEC 60898-1	120 kA
---	--------

Τάση

Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
Ονομαστική τάση	500 - 500 V

Αρχιτεκτονική

Καμπύλη	C
---------	---

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Nai
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Nai
Συμμόρφωση RoHS	Nai