



LF301G

Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gG 1A 500VAC

Właściwości techniczne

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	10.3 x 38

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	1 A
Znamionowa zdolność wyłączenia I, przy 500 V AC, zgodnie z normą IEC 60269-2	120 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,77 W
--	--------

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia I _{cn} zgodnie z IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe	500 - 500 V

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	C
----------------------------	---

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak