



LF320G

Zekering CHT 10-20 A Ø 10,3 x 38 mm

Technische eigenschappen

Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	10.3 x 38

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	2 W
----------------------------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	120 kA
---	--------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	500 - 500 V

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	C
-------------------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja