



MZ522N

**Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 1 A

**Connectivité**

Type de raccordement Borne à vis

**Capacité**

Nombre de modules 0

**Raccordement**

Type de contacts 1NO

Section de raccordement en câble souple 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 2.5 mm<sup>2</sup>

**Tension**

Tension assignée d'isolement 690 V

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Type de tension d'alimentation AC

**Fréquence**

Fréquence 40 - 60 Hz

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres 100000

**Conditions d'utilisation**

Température de service -25 - 55 °C

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles 100000

**Conditions d'utilisation**

Température de stockage/transport -25 - 80 °C

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 0,01 W

**Dimensions**

Largeur 9 mm

Profondeur 68 mm

**Equipement**

Nombre de contacts inverseurs 0

Nombre de contacts NC 0

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP20

**Durabilité**

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui