



MZ522N

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	1 A
-----------	-----

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	1NO
Area flexibel ledare	2.5 mm ²
Area solid ledare	2.5 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	690 V
Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	4000 V
Matarspänning	AC

Frekvens

Frekvens	40 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
-----------------------------------	--------

Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 80 °C
---------------------------------	-------------

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	100000
---	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,01 W
--	--------

Dimensioner

Bredd	9 mm
Djup	68 mm

Utrustning

Antal INV-kontakter	0
Antal NC-kontakter	0

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja