



EK187

IP40

### Thermostat, Multifunktion

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

##### Elektrischer Strom

Strombelastbarkeit bei AC1 2 A

##### Leistung

Leistungsaufnahme VA 1,50 VA

##### Messung

Temperaturbereich 5 - 30 °C

##### Anschluss

Anzahl der Kontakte 1

##### Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz 0,20 K

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 50 °C

Energieeffizienzklasse I (1%)

##### Kapazität

Anzahl Module 3

##### Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 52,50 mm

Tiefe 64 mm

##### Texte

Betriebsart Betriebsarten: Automatik, Dauertemperatur

Funktion Mit Frostschutzfunktion

Temperatur Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler

Schaltart/Variante Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Anschlussart Mit Schraubklemmen

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja