



EK187

**IP40**

### Thermostat, Multifunktion

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
-------------------------------	-------------

##### Elektrischer Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	2 A
----------------------------	-----

##### Leistung

Leistungsaufnahme VA	1.50 VA
----------------------	---------

##### Messung

Temperaturbereich	5 - 30 °C
-------------------	-----------

##### Anschluss

Anzahl der Kontakte	1
---------------------	---

##### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

##### Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	0.20 K
----------------------------	--------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Energieeffizienzklasse	I (1%)

##### Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

##### Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	52.50 mm
Tiefe	64 mm

##### Texte

Betriebsart	Betriebsarten: Automatik, Dauertemperatur
Funktion	Mit Frostschutzfunktion
Temperatur	Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
Schaltart/Variante	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schliesser
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----