



EK187

IP40

Thermostat, Multifunktion

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
-------------------------------	-------------

Elektrischer Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	2 A
----------------------------	-----

Leistung

Leistungsaufnahme VA	1,50 VA
----------------------	---------

Messung

Temperaturbereich	5 - 30 °C
-------------------	-----------

Anschluss

Anzahl der Kontakte	1
---------------------	---

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	1 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm ²

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	0,20 K
----------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Energieeffizienzklasse	I (1%)

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	52,50 mm
Tiefe	64 mm

Texte

Betriebsart	Betriebsarten: Automatik, Dauertemperatur
Funktion	Mit Frostschutzfunktion
Temperatur	Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
Schaltart/Variante	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----