



EK187

IP40

Termostat wielofunkcyjny modułowy bez czujnika 230V 1P 2A funkcje Comfort

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 230 V

Prąd elektryczny

Dopuszczalny prąd znamionowy AC1 2 A

Moc

Pobór mocy VA 1,50 VA

Pomiar

Zakres temperatury 5 - 30 °C

Rodzaj połączenia

Liczba styków 1

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 6 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 10 mm²

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,20 K

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 50 °C

Klasa efektywności energetycznej I (1%)

Pojemność

Liczba modułów 3

Wymiary

Wysokość 85 mm

Szerokość 52,50 mm

Głębokość 64 mm

Dodatkowe informacje

Rodzaj pracy Tryby pracy: automatyczny, stała temperatura

Funkcja Z funkcją ochrony przed zamarzaniem

Temperatura Dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury

Rodzaj łącznika Zestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny

Montaż Do montażu na szynie DIN

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak