



EK187

IP40

Multifunctionele thermostaat, 1 wissel

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale bedrijfsstroom AC1	2 A
-----------------------------	-----

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	1,50 VA
-----------------------	---------

Meting

Temperatuurbereik	5 - 30 °C
-------------------	-----------

Aansluiting

Aantal contacten	1
------------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1,5 - 10 mm ²

Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil	0,20 K
----------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Energiezuinigheidsklasse	I (1%)

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	52,50 mm
Diepte	64 mm

Teksten

Modus	Bedrijfsstanden: automatisch, constante temperatuur
Functie	Met vorstbeschermingsfunctie
Temperatuur	Extra aansluiting voor externe temperatuursensor
Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----