



EK187

IP40

Termóstato multifunção

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 230 V

Corrente elétrica

Classificação de corrente aceitável AC1 2 A

Potência

Consumo de energia VA 1,50 VA

Medição

Gama de temperatura 5 - 30 °C

Instalação, montagem

Montagem Calha DIN

Conexão

Número de contactos 1

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm²

Equipamento

Diferença de temperatura de comutação 0,20 K

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 50 °C

Classe de eficiência energética I (1%)

Capacidade

Número de módulos 3

Dimensões

Altura 85 mm

Largura 52,50 mm

Profundidade 64 mm

Texto

Modo de funcionamento Modos de funcionamento: automático, temperatura permanente

Função Com função de proteção contra gelo

Temperatura Ligação adicional para sensor de temperatura externo

Modo de comutação Contacto de comutação, utilizável como NF ou NA

Modo de instalação Para montagem em calha DIN

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

Conformidade RoHS Sim