



EK187

IP40

Multifunkční termostat (0C - +30C)

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC 230 - 230 V

Elektrický proud

Přijatelná proudová zatížitelnost AC1 2 A

Výkon

Příkon VA 1,50 VA

Měření

Rozsah teplot 5 - 30 °C

Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

Připojení

Počet kontaktů 1

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm²

Průřez plného vodiče 1.5 - 10 mm²

Vybavení

Rozdíl spínací teploty 0,20 K

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 50 °C

Třída energetické účinnosti I (1%)

Kapacita

Počet modulů 3

Rozměry

Výška 85 mm

Šířka 52,50 mm

Hloubka 64 mm

Texty

Provozní režim Provozní režimy: automatický, stálá teplota

Funkce S funkcí ochrany proti mrazu

Teplota Doplnková přípojka pro externí čidlo teploty

Způsob zapojení Přepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací

Způsob montáže Pro montáž na nosnou lištu DIN

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano