



EK187

IP40

## Nattsänkningstermostat

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue 230 - 230 V

#### Elektrisk ström

Acceptabel märkdriftström vid AC1 2 A

#### Ström

Energiförbrukning VA 1,50 VA

#### Mått

Temperaturområde 5 - 30 °C

#### Anslutning

Antal anslutningar 1

#### Installation, montering

Montering DIN-skena

#### Anslutning

Area flexibel ledare 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Area solid ledare 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad 0,20 K

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 50 °C

Energieffektivitetsklass I (1%)

#### Kapacitet

Antal moduler 3

#### Dimensioner

Höjd 85 mm

Bredd 52,50 mm

Djup 64 mm

#### Text

Driftläge Driftläge: automatik, permanent temperatur

Funktion Med frostkyddsfunktion

Temperatur Extra anslutning för extern temperatursensor

Brytare läge Växlande kontakt, NC eller NO

Utförande För montage på DIN-skena

Anslutningstyp Med skruvanlutningar

#### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja