



EK187

IP40

Nattsänkningstermostat

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Elektrisk ström

Acceptabel märkdriftström vid AC1	2 A
-----------------------------------	-----

Ström

Energiförbrukning VA	1,50 VA
----------------------	---------

Mått

Temperaturområde	5 - 30 °C
------------------	-----------

Anslutning

Antal anslutningar	1
--------------------	---

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1,5 - 10 mm ²

Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad	0,20 K
----------------------------------	--------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Energieffektivitetsklass	I (1%)

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	52,50 mm
Djup	64 mm

Text

Driftläge	Driftläge: automatik, permanent temperatur
Funktion	Med frostkyddsfunktion
Temperatur	Extra anslutning för extern temperatursensor
Brytare läge	Växlande kontakt, NC eller NO
Utförande	För montage på DIN-skena
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----