



EK186



Breedbereik thermostaat, 1 wissel

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Nominale bedrijfsstroom AC1 2 A

Vermogen

Opgenomen vermogen VA 1,50 VA

Meting

Temperatuurbereik -30 - 90 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1,5 - 10 mm²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

Capaciteit

Aantal modules 3

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 52,50 mm

Diepte 63 mm

Teksten

Functie 3x functieopties in geval van sensoruitval door jumper-instelling
Met vorstbeschermingsfunctie

Temperatuur Extra aansluiting voor externe temperatuursensor

Schakelmodus Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform Ja