



EK186



## Breedbereik thermostaat, 1 wissel

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Nominale spanning U <sub>e</sub> | 230 - 230 V |
|----------------------------------|-------------|

#### Stroom / temperatuur

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Nominale bedrijfsstroom AC1 | 2 A |
|-----------------------------|-----|

#### Vermogen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Opgenomen vermogen VA | 1,50 VA |
|-----------------------|---------|

#### Meting

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Temperatuurbereik | -30 - 90 °C |
|-------------------|-------------|

#### Installatie, montage

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

#### Aansluiting

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -10 - 50 °C |
| Energiezuinigheidsklasse | I (1%)      |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 85 mm    |
| Breedte | 52,50 mm |
| Diepte  | 63 mm    |

#### Teksten

|               |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie       | 3x functieopties in geval van sensoruitval door jumper-instelling<br>Met vorstbeschermingsfunctie |
| Temperatuur   | Extra aansluiting voor externe temperatuursensor                                                  |
| Schakelmodus  | Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact                                                |
| Montagewijze  | Voor montage op DIN-rail                                                                          |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen                                                                                |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|