



EK186



**Termostat na DIN šinu, 1 izlaz, 4 razine temperature**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni radni napon Ue 230 - 230 V

**Električna struja**

Prihvatljivi iznos struje AC1 2 A

**Snaga**

Potrošnja energije VA 1,50 VA

**Mjerenje**

Temperaturni raspon/opseg -30 - 90 °C

**Instalacija, montaža**

Montiranje na DIN šina

**Veza**

Presjek fleksibilnog vodiča 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Presjek krutog provodnika 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -10 - 50 °C

Klasa energetske učinkovitosti I (1%)

**Kapacitet**

Broj modula 3

**Dimenzije**

Visina 85 mm

Širina 52,50 mm

Dubina 63 mm

**Tekst**

Funkcija 3 x opcije funkcija u slučaju kvara senzora pomoću postavke prenosnice  
Sa funkcijom zaštite od smrzavanja

Temperatura Dodatni priključak za senzor vanjske temperature

Promjena načina rada Izmjenični kontakt, može se koristiti kao NC ili NO

Način instalacije Za montažu na DIN šinu

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

**Održivost**

Uskladenost sa RoHS Da