



EK186

IP40



Termostat na DIN šinu, 1 izlaz, 4 razine temperature

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni radni napon U_e 230 - 230 V

Električna struja

Prihvatljivi iznos struje AC1 2 A

Snaga

Potrošnja energije VA 1,50 VA

Mjerenje

Temperaturni raspon/opseg -30 - 90 °C

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 1 - 6 mm²

Presjek krutog provodnika 1.5 - 10 mm²

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 50 °C

Klasa energetske učinkovitosti I (1%)

Kapacitet

Broj modula 3

Dimenzije

Visina 85 mm

Širina 52,50 mm

Dubina 63 mm

Tekst

Funkcija 3 x opcije funkcija u slučaju kvara senzora pomoću postavke prenosnice
Sa funkcijom zaštite od smrzavanja

Temperatura Dodatni priključak za senzor vanjske temperature

Promjena načina rada Izmjenični kontakt, može se koristiti kao NC ili NO

Način instalacije Za montažu na DIN šinu

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da