



EK186



Termostat vícefunkční 1S 2 A 230 V (-30C - +90C)

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC 230 - 230 V

Elektrický proud

Přijatelná proudová zatížitelnost AC1 2 A

Výkon

Příkon VA 1,50 VA

Měření

Rozsah teplot -30 - 90 °C

Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm²

Průřez plného vodiče 1,5 - 10 mm²

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 50 °C

Třída energetické účinnosti I (1%)

Kapacita

Počet modulů 3

Rozměry

Výška 85 mm

Šířka 52,50 mm

Hloubka 63 mm

Texty

Funkce 3x možnosti funkce v případě poruchy snímače pomocí nastavení propojky
S funkcí ochrany proti mrazu

Teplota Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty

Způsob zapojení Přepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací

Způsob montáže Pro montáž na nosnou lištu DIN

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano