



EK186



Termostat vícefunkční 1S 2 A 230 V (-30C - +90C)

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
--------------------	-------------

Elektrický proud

Přijatelná proudová zatížitelnost AC1	2 A
---------------------------------------	-----

Výkon

Příkon VA	1,50 VA
-----------	---------

Měření

Rozsah teplot	-30 - 90 °C
---------------	-------------

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	1,5 - 10 mm ²

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 50 °C
Třída energetické účinnosti	I (1%)

Kapacita

Počet modulů	3
--------------	---

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	52,50 mm
Hloubka	63 mm

Texty

Funkce	3x možnosti funkce v případě poruchy snímače pomocí nastavení propojky S funkcí ochrany proti mrazu
Teplota	Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty
Způsob zapojení	Přepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací
Způsob montáže	Pro montáž na nosnou lištu DIN
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----