



28826089

#### Technické vlastnosti

##### Odolnost

Impedance 4  $\Omega$

##### Frekvence

Frekvence 170 - 18000 Hz

##### Rozměry

Vestavěná hloubka 35 mm

##### Materiál

Barva Polární bílá

Povrchová úprava Sametový

Povrch Neošetřený

##### Výkon

Hudební zatížitelnost 4 W

##### Texty

Způsob montáže Bez rozpěrných přichytek

##### Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano